

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2561.500

# Plastforskruningsflangeplader

Stat: 10-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.500 - Plastforskruningsflangeplader med membraner

Plastplade indsættes og kabler trækkes igennem, kapslingsklasse IP 65 ved omhyggelig kabelindføring.

## Funktioner

Best.nr.	SZ 2561.500
Produktbeskrivelse	Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.
Materiale	Plast efter UL 94-V0 Uden halogen
Farve	Svarende til RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Dimensioner	Bredde: 330 mm Dybde: 90 mm
Passer til	Bokstype: AE
Flangeplade	Størrelse: 3
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 65
Antal kabelindføringer og Ø (mm) min.-maks.	17 x 6-11 27 x 10-15 2 x 15-21 4 x 16-25 2 x 19-34
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,365 kg
Bruttovægt	0,37 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211

# Funktioner

---

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Plastforskruningsflangeplader, med membraner, BD: 330x90 mm, str.: 3

---