

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

Plastforskruningsflangeplader

Stat: 11-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.010 - Plastforskruningsflangeplader med metrisk forprägning

Med forprægede huller til kabelforskruninger.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2562.010
Produktbeskrivelse	Med forprægede huller til kabelforskruninger. Der anvendes pakninger fra standardflangeplader.
Farve	RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprägninger	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Dimensioner	Bredde: 339 mm Dybde: 149 mm
Passer til	Bokstype: AE
Flangeplade	Størrelse: 4
Driftstemperatur	-40 °C...70 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55 ved korrekt montage
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,95 kg
Bruttovægt	1 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211

Funktioner

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Plastforskruningsflangeplader, med metrisk forprägning, BD: 339x149 mm, str.: 4
