

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.100

Metalflangeplade

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.100 - Metalflangeplade med metrisk forprægning

Huller til kabelforskrninger bankes let ud med en skruetrækker, kapslingsklasse IP 66 ved montage i normal position, fornedet.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2562.100
Produktbeskrivelse	Huller til kabelforskrninger bankes let ud med en skruetrækker.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprægninger	2 x M16 5 x M20 13 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensioner	Bredde: 339 mm Dybde: 149 mm
Passer til	Bokstype: AE
Flangeplade	Størrelse: 4
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66 ved montage i normal position, fornedet
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,5 kg
Bruttovægt	0,62 kg
Toldtarifnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Funktioner

Produktbeskrivelse

SZ Metalflangeplade, med metrisk forrægning, BD: 339x149 mm,
str.: 4