


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.200

Plast flangeplade, modulær

Stat: 30-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.200 - Plast flangeplade, modulær med metriske udslagsblanketter, til AX

Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskrninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.



Funktioner

| | |
|---|--|
| Best.nr. | SZ 2562.200 |
| Produktbeskrivelse | Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskrninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær. |
| Materiale | Plast efter UL 94-V0 |
| Farve | RAL 7035 |
| Number of rectangular cutouts information | 1 firkantet gennembrydningspunkt har plads til 10 små tætningsindsatser |
| Number of rectangular cutouts | 3 |
| Bemærk | Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Antal metriske forprægninger | 3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32 |
| Dimensioner | Bredde: 339 mm Dybde: 149 mm |
| Passer til | Bokstype: AX |
| Flangeplade | Størrelse: 2 |
| Driftstemperatur | -40 °C...80 °C |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 ved korrekt montage |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,3 kg |
| Bruttovægt | 0,332 kg |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeskrivelse | SZ Plastflangeplader, til AX, til kabelgennemføring, modulær, med metriske angivelser, BD: 339x149 mm, til flangeplader størrelse 2 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|