


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 2563.100

## Metalflangeplade

Stat: 13-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2563.100 - Metalflangeplade med metrisk forprägning

Huller til kabelforskrninger bankes let ud med en skruetrækker, kapslingsklasse IP 66 ved montage i normal position, fornedet.

## Funktioner

Best.nr.	SZ 2563.100
Produktbeskrivelse	Huller til kabelforskrninger bankes let ud med en skruetrækker.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprägninger	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Dimensioner	Bredde: 534 mm Dybde: 149 mm
Passer til	Bokstype: AE
Flangeplade	Størrelse: 5
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66 ved montage i normal position, fornedet
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,96 kg
Bruttovægt	1,004 kg
Toldtarifnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

SZ Metalflangeplade, med metrisk forrægning, BD: 534x149 mm,  
str.: 5