

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.300 Plastflangeplatte

Stat: 06-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.300 - Plastflangeplade Med membraner, til AX

Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2563.300
Produktbeskrivelse	Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.
Materiale	Plast efter UL 94-V0
Farve	Svarende til RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Dimensioner	Bredde: 447 mm Dybde: 149 mm
Passer til	Bokstype: AX
Flangeplade	Størrelse: 3
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66 ved korrekt montage
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Antal kabelindføringer og Ø (mm) min.-maks.	36 x 5-11 46 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,61 kg
Bruttovægt	0,63 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

Funktioner

ECLASS 8.0

27142421

Produktbeskrivelse

SZ Plastflangeplader, til AX, med membraner, BD: 447x149 mm, til flangeplader størrelse 3

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL - FTTA