


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.500

Plastforskruningsflangeplader

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.500 - Plastforskruningsflangeplader med membraner

Plastplade indsættes og kabler trækkes igennem, kapslingsklasse IP 65 ved omhyggelig kabelindføring.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2563.500
Produktbeskrivelse	Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.
Materiale	Plast efter UL 94-V0 Uden halogen
Farve	Svarende til RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Dimensioner	Bredde: 534 mm Dybde: 149 mm
Passer til	Bokstype: AE
Flangeplade	Størrelse: 5
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 65
Antal kabelindføringer og Ø (mm) min.-maks.	18 x 5-9 16 x 7-12 36 x 10-15 6 x 15-24 2 x 23-30 2 x 26-35 4 x 26-54 1 x 50-110
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,86 kg
Bruttovægt	0,96 kg

Funktioner

Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Plastforskruningsflangeplader, med membraner, BD: 534x149 mm, str.: 5