


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.300 Plastflangeplatte

Stat: 08-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.300 - Plastflangeplade Med membraner, til AX

Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.

Funktioner

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr. | SZ 2565.300 |
| Produktbeskrivelse | Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem. |
| Materiale | Plast efter UL 94-V0 |
| Farve | Svarende til RAL 7035 |
| Bemærk | Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter |
| Dimensioner | Bredde: 301 mm Dybde: 221 mm |
| Passer til | Bokstype: AX |
| Flangeplade | Størrelse: 5 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 ved korrekt montage |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Antal kabelindføringer og Ø (mm) min.-maks. | 30 x 5-11 40 x 10-15 5 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54 1 x 50-110 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,585 kg |
| Bruttovægt | 0,59 kg |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |

Funktioner

ECLASS 8.0

27142421

Produktbeskrivelse

SZ Plastflangeplader, til AX, med membraner, BD: 301x221 mm, til flangeplader størrelse 5

Godkendelser.

Godkendelser.

UL + C-UL - FTTA