

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2565.300 Plastflangeplatte

Stat: 08-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2565.300 - Plastflangeplade Med membraner, til AX

Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.

## Funktioner

Best.nr.	SZ 2565.300
Produktbeskrivelse	Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.
Materiale	Plast efter UL 94-V0
Farve	Svarende til RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Dimensioner	Bredde: 301 mm Dybde: 221 mm
Passer til	Bokstype: AX
Flangeplade	Størrelse: 5
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66 ved korrekt montage
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Antal kabelindføringer og Ø (mm) min.-maks.	30 x 5-11 40 x 10-15 5 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54 1 x 50-110
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,585 kg
Bruttovægt	0,59 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Produktbeskrivelse

SZ Plastflangeplader, til AX, med membraner, BD: 301x221 mm, til flangeplader størrelse 5

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL - FTTA