


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.300 Plastflangeplade

Stat: 08-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.300 - Plastflangeplade Med membraner, til AX

Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2567.300
Produktbeskrivelse	Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.
Materiale	Plast efter UL 94-V0
Farve	Svarende til RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Dimensioner	Bredde: 436 mm Dybde: 221 mm
Passer til	Bokstype: AX
Flangeplade	Størrelse: 7
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66 ved korrekt montage
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Antal kabelindføringer og Ø (mm) min.-maks.	30 x 5-11 52 x 10-15 8 x 15-25 6 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,8 kg
Bruttovægt	0,82 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211

Funktioner

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Plastflangeplader, til AX, med membraner, BD: 436x221 mm, til flangeplader størrelse 7

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------
