

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.300 Plastflangeplatte

Stat: 30-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.300 - Plastflangeplade Med membraner, til AX

Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.

Funktioner

| | |
|--|---|
| Best.nr. | SZ 2567.300 |
| Produktbeskrivelse | Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem. |
| Materiale | Plast efter UL 94-V0 |
| Farve | Svarende til RAL 7035 |
| Bemærk | Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter |
| Dimensioner | Bredde: 436 mm Dybde: 221 mm |
| Passer til | Bokstype: AX |
| Flangeplade | Størrelse: 7 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 ved korrekt montage |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Antal kabelindføringer og Ø (mm) min.-maks. | 30 x 5-11 52 x 10-15 8 x 15-25 6 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,8 kg |
| Bruttovægt | 0,82 kg |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeskrivelse | SZ Plastflangeplader, til AX, med membraner, BD: 436x221 mm, til flangeplader størrelse 7 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|