



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2567.450

# Flangeplade todelt med elastisk klemmeprofil

Stat: 27-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2567.450 - Flangeplade todelt med elastisk klemmeprofil til AX

Den delte flangeplade muliggør enkel montering på kabinettet og tilbyder forskellige installationsmuligheder. Til nem indføring af kabler med eller uden stikforbindelser i kabinettet. Specielle udskæringer i flangepladen sikrer automatisk potentialudligning ved skruemontering. Bolte, klemmer eller jordingskabler bliver helt overflødige.

## Funktioner

Best.nr.	SZ 2567.450
Udgave	to-delt
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter Ved indbygning i skabsbredde >760 mm kræves 2 VE
Dimensioner	Bredde: 436 mm Dybde: 221 mm
Passer til	Bokstype: AX
Passer til best.nr.	1260.000 1339.000 1360.000 1376.000 1059.000 1091.000 1116.000 1261.000
Flangeplade	Størrelse: 7
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,4 kg
Bruttovægt	1,46 kg

# Funktioner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ metalflangeplade todelt, til AX, med elastisk klemmeprofil, BD: 436x221 mm, til flangeplader størrelse 7