


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2574.100 Metalflangeplade

Stat: 30-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2574.100 - Metalflangeplade med metriske udslagsblanketter, til AX

Huller til kabelforskrninger bankes let ud med en skruetrækker.

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Best.nr. | AX 2574.100 |
| Produktbeskrivelse | Huller til kabelforskrninger bankes let ud med en skruetrækker. |
| Materiale | Stålplade |
| Farve | RAL 7035 |
| Bemærk | Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter |
| Antal metriske forprægninger | 1 x M12 6 x M16 8 x M20 11 x M25 6 x M32 4 x M40 |
| Dimensioner | Bredde: 534 mm Dybde: 149 mm |
| Passer til | Bokstype: AX |
| Flangeplade | Størrelse: 4 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 66 ved korrekt montage |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 12K |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,98 kg |
| Bruttovægt | 0,98 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,9 kg CO2 eq (Cat B) |

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeskrivelse | SZ Metalflangeplade, til AX, med metriske angivelser, BD: 534x149 mm, til flangeplader størrelse 4 |

Godkendelser.

Godkendelser. UL + C-UL - FTFA