

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2575.100 Metalflangeplade

Stat: 12-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2575.100 - Metalflangeplade med metriske udslagsblanketter, til AX

Huller til kabelforskrninger bankes let ud med en skruetrækker.

Funktioner

Best.nr.	AX 2575.100
Produktbeskrivelse	Huller til kabelforskrninger bankes let ud med en skruetrækker.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprægninger	2 x M12 10 x M16 8 x M20 10 x M25 2 x M32 4 x M40
Dimensioner	Bredde: 301 mm Dybde: 221 mm
Passer til	Bokstype: AX
Flangeplade	Størrelse: 5
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66 ved korrekt montage
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12K
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,795 kg
Bruttovægt	0,806 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)

Funktioner

Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Metalflangeplade, til AX, med metriske angivelser, BD: 301x221 mm, til flangeplader størrelse 5

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL - FTFA
---------------	------------------