


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.007 Tætningsindsats

Stat: 01-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.007 - Tætningsindsats til plastflangeplade, modulopbygget og tætningsramme, modulopbygget

De slidsede tætningsindsatser sikrer i forbindelse med indlæggene en individuel kabelføring, også af forkonfektionerede kabler.

Funktioner

Best.nr.	AX 2580.007
Udgave	Tætningsindsats, lille
Produktbeskrivelse	De slidsede tætningsindsatser sikrer i forbindelse med indlæggene en individuel kabelføring, også af forkonfektionerede kabler.
Materiale	Plast
Farve	RAL 7035
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12 Type 4X kun til indendørs brug
Til kabeldiameter	7 mm
Pakkestørrelse	10 stk.
Nettovægt	0,06 kg
Bruttovægt	0,07 kg
Toldtarifnummer	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	SZ Tætningsindsatser, til kabelgennemføring, modulær, små, til kabeldiameter 7 mm

Godkendelser.

Godkendelser.

UR + C-UR (recognized)