
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 2580.010
# Tætningsindsats

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# AX 2580.010 - Tætningsindsats til plastflangeplade, modulopbygget og tætningsramme, modulopbygget

De slidsede tætningsindsatser sikrer i forbindelse med indlæggene en individuel kabelføring, også af forkonfektionerede kabler.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | AX 2580.010 |
| Udgave | Tætningsindsats, lille |
| Produktbeskrivelse | De slidsede tætningsindsatser sikrer i forbindelse med indlæggene en individuel kabelføring, også af forkonfektionerede kabler. |
| Materiale | Plast |
| Farve | RAL 7035 |
| Typeklassificering iht. 508A | Type 1<br>Type 12<br>Type 4X kun til indendørs brug |
| Til kabeldiameter | 10 mm |
| Pakkestørrelse | 10 stk. |
| Nettovægt | 0,05 kg |
| Bruttovægt | 0,063 kg |
| Toldtarifnummer | 40082900 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeskrivelse | SZ Tætningsindsatser, til kabelgennemføring, modulær, små, til kabeldiameter 10 mm |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UR + C-UR (recognized) |