


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100 Mastebeslag

Stat: 18-09-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Mastebeslag til AX, KX, AX plast, AX IT, CS vægkabinetter

Til pålidelig og bekvem montage på runde og rektangulære master.



Funktioner

Best.nr.	AX 2584.100
Produktbeskrivelse	Til pålidelig og bekvem montage på runde og rektangulære master.
Tekniske data	Til mastdiameter: Ø fra 40 til 170 mm Til maststørrelse: □ fra 50 til 150 mm
Materiale	Profilskiner, klemprofil: Stålplade Spændebånd: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade	Profilskinne, klemprofil: galvaniseret
Farve	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Leveringsomfang	2 profilskiner, 600 mm lange 4 klemprofiler 2 spændebånd 4 spændevinkler 4 gevindskærende M10-skruer til montering på skabet
Bemærk	Kun velegnet til kabinetter med en bredde på op til 600 mm.
Passer til	Bokstype: Vægskab AX, 3-delt
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12

Funktioner

Pakkestørrelse	2 stk.
Vægt/PS	1,92 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Toldtarifnummer	83024900
EAN	4028177940598
E-Number Sweden	E3465274
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------