


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100 Mastebeslag

Stat: 28-03-2023 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Mastebeslag til AX, KX, AX plast, AX IT, CS vægkabinetter

Til pålidelig og bekvem montage på runde og rektangulære master.



Funktioner

Best.nr.	AX 2584.100
Produktbeskrivelse	Til pålidelig og bekvem montage på runde og rektangulære master.
Materiale	Profilskiner, klemprofil: Stålplade Spændebånd: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade	Profilskinne, klemprofil: galvaniseret
Leveringsomfang	2 profilskiner, 600 mm lange 4 klemprofiler 2 spændebånd 4 spændevinkler 4 gevindskærende M10-skruer til montering på skabet
Kommentar	Only suitable for enclosures up to a width of 600 mm.
Tekniske data	Til mastdiameter: Ø fra 40 til 170 mm Til maststørrelse: □ fra 50 til 150 mm
Passer til	Bokstype: AX KX AX plast AX IT CS-vægkabinetter AX outdoor housing
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1, 3R, 4, 12

Funktioner

Pakkestørrelse	2 stk.
----------------	--------

Vægt/PS	1,92 kg
---------	---------

Kobberandel (kg/styk)	0
-----------------------	---

Toldtarifnummer	83024900
-----------------	----------

EAN	4028177940598
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002625
----------	----------

ECLASS 8.0	27189234
------------	----------

Godkendelser.

Godkendelser.	GOST UL + C-UL - FTTA
---------------	--------------------------