

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2694.500 Universalpulte TP

Stat: 10-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2694.500 - Universalpulte TP

Universalpulte TP, høj stabilitet og kapslingsklasse, eftersom kabinettet næsten er udformet i ét stykke. Fleksibelt frontdesign, med skuffe eller foranhængt pult. Nem tilgængelighed takket være delte låger. Låseindsat kan udskiftes

## Funktioner

Best.nr.	TP 2694.500
Udgave	med kort frontlåge
Produktændring	Universalpulten får den nye montageplade fra skabssystemet VX25 til montering side om side.
Materiale	Kabinet, flangeplader: Stålblade 1,5 mm Låge: Stålblade, 2,0 mm Montageplade: Stålblade, 3,0 mm
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med låge(r) Montageplade Flangeplader
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.300 mm
Mål montageplade (B x H)	499 mm x 1.196 mm
Dybde foroven	417,5 mm
Dybde forneden	500 mm
IK-kode	IK08
Bemærk	Til universalpult med kort frontlåge: For at opretholde kapslingsklassen skal der monteres pultnæb.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Grundmateriale	Stålblade

# Funktioner

---

Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.300 mm Dybde foroven: 417,5 mm Dybde forneden: 500 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	72,2 kg
Bruttovægt	76 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	TP Universalpult, BHD: 600x1300x500 mm, stålplade, med lav frontlåde

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	TÜV UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK