

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2695.500 Universalpulte TP

Stat: 02-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2695.500 - Universalpulte TP

Universalpulte TP, høj stabilitet og kapslingsklasse, eftersom kabinettet næsten er udformet i ét stykke. Fleksibelt frontdesign, med skuffe eller foranhængt pult. Nem tilgængelighed takket være delte låger. Låseindsat kan udskiftes

Funktioner

Best.nr.	TP 2695.500
Udgave	med høj frontlåge
Produktændring	Universalpulten får den nye montageplade fra skabssystemet VX25 til montering side om side.
Materiale	Kabinet, flangeplader: Stålblade 1,5 mm Låge: Stålblade, 2,0 mm Montageplade: Stålblade, 3,0 mm
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med låge(r) Montageplade Flangeplader
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.300 mm
Mål montageplade (B x H)	499 mm x 1.196 mm
Dybde foroven	417,5 mm
Dybde forneden	500 mm
IK-kode	IK08
Bemærk	Til universalpult med kort frontlåge: For at opretholde kapslingsklassen skal der monteres pultnæb.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Grundmateriale	Stålblade

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.300 mm Dybde foroven: 417,5 mm Dybde forneden: 500 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	74,1 kg
Bruttovægt	78 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	TP Universalpult, BHD: 600x1300x500 mm, stålplade, med høj frontlåge

Godkendelser.

Godkendelser.	TÜV UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK