

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2736.520 Systemvinduer

Stat: 13-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2736.520 - Systemvinduer til VX, TS, VX SE

Til afskærmning af display- og betjeningsinstrumenter eller udskæringer og beskyttelse mod snavs og væsker samt uvedkommende adgang.



Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Best.nr. | FT 2736.520 |
| Udgave | 60'er profil |
| Produktbeskrivelse | Til afskærmning af display- og betjeningsinstrumenter eller udskæringer og beskyttelse mod snavs og væsker samt uvedkommende adgang. |
| Materiale | Ekstruderet aluprofil med hjørnestykker af trykstøbt zink og hærdet sikkerhedsglas. |
| Overflade | Grundramme: pulverlakeret i RAL 7035 Hængsel- og låseprofil: natureloxeret |
| Value base frame | Af enkeltlagssikkerhedsglas: Høj modstandsdygtighed mod opløsningsmidler og ridser, antistatisk, formindsket fare for kvæstelse, hvis glasset går i stykker. Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsats 27 mm, udførelse A og/eller med låsesystem Ergoform-S (undtagen H=270 mm) Hængsel med 180° åbningsvinkel, let at hægte på. |

Funktioner

| | |
|--|---|
| Value base frame | Let at skrue på lågen takket være tilpassede dimensioner (lågeramme kan bruges som boreskabelon). Nem at justere i højden. Stabiliserer lågeudskæringen. Skjuler udkæringskanten. Der er ingen snavs på pakningen, ruden er sikret, så den ikke kan aftages, ved åbning trænger der hverken snavs eller væske ind bag vinduet. Rammeprofil i højderne 30 eller 60 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 54 |
| Bemærk | Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsats 27 mm, udførelse A og/eller med låsesystem Ergoform-S (undtagen H=270 mm) Ikke egnet til udvendig opstilling |
| Passer til | Bokstype: VX TS VX SE Bredde: = 600 mm |
| Dimensioner | Bredde: 500 mm Højde: 470 mm Dybde: 77 mm |
| Gennemsigtigt areal | Bredde af observationsvindue: 363 mm Højde af observationsvindue: 398 mm |
| Indbygningsdybde til komponenter (maks.) | 63 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 5,178 kg |
| Bruttovægt | 5,45 kg |
| Toldtarifnummer | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Produktbeskrivelse | FT systemvindue, til VX, TS, VX SE, 60-profil, BHD: 500x470x77 mm, til B: 600 mm |

Godkendelser.

Certifikater.

Kapslingsklasse