

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560 Observationsvinduer

Seneste opdateret: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Observationsvinduer Rustfrit stål

Til afdækning af display- og betjeningsinstrumenter eller udkæringer og beskyttelse mod snavs og væsker samt uvedkommende adgang. Materiale rustfrit stål 1.4301 (AISI 304).



Funktioner

Best.nr.	FT 2793.560
Produktbeskrivelse	Som standard udstyret med indvendige 130° hængsler og omløbende pakning.
Materiale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Hærdet sikkerhedsglas
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 54
Bemærk	Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, udførelse A og/eller med låsesystem Ergoform-S (undtagen H=270 mm)
Dimensioner	Bredde: 522 mm Højde: 600 mm Dybde: 38 mm
Gennemsigtigt areal	Bredde af observationsvindue: 408 mm Højde af observationsvindue: 543 mm

Funktioner

Indbygningsdybde til komponenter (maks.)	31 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	6,175 kg
Bruttovægt	6,5 kg
Toldtarifnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	FT Observationsvindue, BHD: 522x600x38 mm, Rustfrit stål 1.4301