

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.100 Skabsventilator

Stat: 06-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.100 - Skabsventilator

Til undgåelse af varmelommer i skabet og til understøttelse af luftstyringen for aktive klimatiseringskomponenter. Luftkapacitet 160 m³/h.



Funktioner

Best.nr.	SK 3108.100
Produktbeskrivelse	Til undgåelse af varmelommer og til understøttelse af luftstyringen for aktive klimatiseringskomponenter. Kan reguleres i to akser. Monteres på et rammeprofil. Mulighed for kaskadekobling af flere ventilatorer ved hjælp af hurtigklemliste.
Leveringsomfang	Komplet tilslutningsklar enhed med aksialblæser Klikbar svinganordning Montagematerialer
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 19 W 60 Hz: 18 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,12 A 60 Hz: 0,11 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,94 kg
Bruttovægt	1,126 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320

Funktioner

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Skabsventilator, 160 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------