


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.115 Skabsventilator

Stat: 28-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.115 - Skabsventilator

Til undgåelse af varmelommer i skabet og til understøttelse af luftstyringen for aktive klimatiseringskomponenter. Luftkapacitet 160 m<sup>3</sup>/h.



## Funktioner

Best.nr.	SK 3108.115
Produktbeskrivelse	Til undgåelse af varmelommer og til understøttelse af luftstyringen for aktive klimatiseringskomponenter. Kan reguleres i to akser. Monteres på et rammeprofil. Mulighed for kaskadekobling af flere ventilatorer ved hjælp af hurtigklemliste.
Leveringsomfang	Komplet tilslutningsklar enhed med aksialblæser Klikbar svinganordning Montagematerialer
Mærkedriftsspænding	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 19 W 60 Hz: 18 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,24 A 60 Hz: 0,23 A
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,96 kg
Bruttovægt	1,136 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320

# Funktioner

---

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Skabsventilator, 160 m3/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz

---

# Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------