Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Hygrostat

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SK 3118.000 - Hygrostat

Aktiverer varmelegeme og/eller blæser, når en forudindstillet relativ luftfugtighed i kabinettet overskrides. Dette reducerer den relative luftfugtighed og forhindrer kondens på aggregater og elektroniske komponenter.

Funktioner

Best.nr.	SK 3118.000
Produktbeskrivelse	Aktiverer varmelegeme og/eller blæser, når en forudindstillet relativ luftfugtighed i kabinettet overskrides. Dette reducerer den relative luftfugtighed og forhindrer kondens på aggregater og elektroniske komponenter.
Fordele	Tidsbesparende tilslutningsteknik vha. klemmer med skruetilslutning udefra. Fleksibel montage på lodrette eller vandrette 35 mm bæreskinner efter EN 50 022 samt klikmontage i skabsprofil eller på montagepladen ved hjælp af den medfølgende adapter
Tekniske data	Kontaktbestykning: 1-polet skiftekontakt som tidlig brydekontakt Tilladt kontaktbelastning: AC ~ 5 (0,2) A (induktiv belastning ved cos φ = 0,6)/DC = maks. 20 W Indstillingsområde: 50 – 100 % RF. Hysterese: ca. 4 %
Farve	RAL 7035
Pakkestørrelse	1 stk.
Dimensioner	Bredde: 71 mm Højde: 71 mm Dybde: 33,5 mm
Mærkedriftsspænding	24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (DC)
Nettovægt	0,095 kg
Bruttovægt	0,104 kg
Toldtarifnummer	90321080
ETIM 9	EC004587

Funktioner

ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708
Produktbeskrivelse	SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), Farbe RAL 7035, BHD: 71 x 71 x 33,5 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK