

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3126.115

# Luft-luftvarmevekslere TopTherm

Stat: 14-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3126.115 - Luft-luftvarmevekslere TopTherm sidemontering med regulering

Komplet tilslutningsklar vertikalmonteret varmevekslerenhed med regulering og digitalt temperaturdisplay.

## Funktioner

Best.nr.	SK 3126.115
Udgave	vertikalmontage
Produktbeskrivelse	Ved aggressive miljøbetingelser er luft/luft-varmevekslere særligt velegnede, da de indvendige og udvendige kredsløb er fuldstændigt adskilt fra hinanden.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet tilslutningsklar enhed Tilslutningsklemrække, til indstik Potentialfri fejlindikatorkontakt ved for høj temperatur Boreskabelon Montagematerialer
Specifik varmeeffekt	17,5 W/K
Luftkapacitet (fritblæsende)	Udvendigt kredsløb ved 50 Hz: 265 m <sup>3</sup> /h Udvendigt kredsløb ved 60 Hz: 315 m <sup>3</sup> /h Indvendigt kredsløb ved 50 Hz: 265 m <sup>3</sup> /h Indvendigt kredsløb ved 60 Hz: 315 m <sup>3</sup> /h
Mærkedriftsspænding	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,46 A 60 Hz: 0,5 A
Dimensioner	Bredde: 280 mm Højde: 550 mm Dybde: 150 mm
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Temperaturregulering	Elektronisk regulering med digitaldisplay (indstilling fra fabrikken +35 °C)

# Funktioner

Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	Indvendigt kredsløb IP 54 Eksternt kredsløb IP 34
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	8,94 kg
Bruttovægt	9,54 kg
Toldtarifnummer	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Produktbeskrivelse	SK luft-/luftvarmeveksler TopTherm, vægmontering, 17,5 W/K, 115V, 50/60Hz, BHD: 280 x 550 x 150 mm

# Godkendelser.

Godkendelser.	UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK