Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3139.100


# Topmonteret ventilator, topventilation

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# SK 3139.100 - Topmonteret ventilator, topventilation

Den nye generation af topmonterede ventilatorer: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse muliggør den høje kapslingsklasse IP54.





## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | SK 3139.100 |
| Udgave | topmontage |
| Produktbeskrivelse | Topmonterede ventilatorer med høj kapslingsklasse og fleksibel montering inde- og udefra. |
| Materiale | ABS-plast |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter |
| Ventilator | Radial, kondensatormotor |
| Luftydelse friblæsning (med foldefilter) | 50 Hz: 474 m³/h<br>60 Hz: 514 m³/h |
| Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 360/373 m³/h |
| Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 360/382 m³/h<br>2 x 3243300: 410/440 m³/h |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Luftydelse friblæsning (uden filtermåtter) | 50 Hz: 500 m³/h<br>60 Hz: 525 m³/h |
| Mærkedriftsspænding | 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nom. effekt Pel | 50 Hz: 51 W<br>60 Hz: 62 W |
| Mærkestrøm maks. | 50 Hz: 0,23 A<br>60 Hz: 0,27 A |
| Dimensioner | Bredde: 400 mm<br>Højde: 133 mm<br>Dybde: 400 mm |
| Indbygningsdybde | 34,6 mm |
| Montageudskæring | Udskæring-bredde: 258 mm<br>Udskæring-dybde: 258 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 21 uden filtermåtte<br>IP 54 inkl. plisseret filter |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 12 |
| Forsikring | Automatsikring/smeltesikring: 3 A |
| Bemærk | Kapslingsklassen kan øges til IP 55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør).<br>For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer. |
| Levetid ventilator (L10, 40 °C) | 50 Hz: 69.000 h<br>60 Hz: 67.600 h |
| Driftstemperatur | -20 °C...55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Støjniveau | 50 Hz: 52 dB(A)<br>60 Hz: 54 dB(A) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 5,16 kg |
| Bruttovægt | 5,66 kg |
| Toldtarifnummer | 84145915 |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK TopTherm Topmonteret ventilator, 500/525 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | CSA<br>30 - KC Korea<br>TÜV-dokumenteret sikkerhed<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |