

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3139.110

Topmonteret ventilator, topventilation

Stat: 30-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3139.110 - Topmonteret ventilator, topventilation

Den nye generation af topmonterede ventilatorer: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse muliggør den høje kapslingsklasse IP54.



Funktioner

| | |
|--|---|
| Best.nr. | SK 3139.110 |
| Udgave | topmontage |
| Produktbeskrivelse | Topmonterede ventilatorer med høj kapslingsklasse og fleksibel montering inde- og udefra. |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter |
| Ventilator | Radial, kondensatormotor |
| Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 360/373 m ³ /h |
| Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 360/382 m ³ /h 2 x 3243300: 410/440 m ³ /h |
| Luftydelse friblæsning (uden filtermætter) | 50 Hz: 525 m ³ /h |
| Mærkedriftsspænding | 115 V, 1~, 60 Hz |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Nom. effekt Pel | 60 Hz: 65 W |
| Mærkestrøm maks. | 60 Hz: 0,56 A |
| Dimensioner | Bredde: 400 mm Højde: 133 mm Dybde: 400 mm |
| Indbygningsdybde | 34,6 mm |
| Montageudskæring | Udskæring-bredde: 258 mm Udskæring-dybde: 258 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 21 uden filtermåtte IP 54 inkl. plisseret filter |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 12 |
| Forsikring | Automatsikring/smeltesikring: 3 A |
| Bemærk | Kapslingsklassen kan øges til IP 55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør). For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer. |
| Levetid ventilator (L10, 40 °C) | 60 Hz: 68.000 h |
| Driftstemperatur | -20 °C...55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Støjniveau | 60 Hz: 54 dB(A) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 5,16 kg |
| Bruttovægt | 5,865 kg |
| Toldtarifnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK TopTherm Topmonteret ventilator, 525 m ³ /h, 115 V, 1~, 50/60 Hz |

Godkendelser.

Godkendelser.

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring UK