

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.140

Topmonteret ventilator, topventilation

Stat: 12-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.140 - Topmonteret ventilator, topventilation

Den nye generation af topmonterede ventilatorer: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmeafstøbning muliggør den høje kapslingsklasse IP54.



Funktioner

Best.nr.	SK 3140.140
Udgave	topmontage
Produktbeskrivelse	Topmonterede ventilatorer med høj kapslingsklasse og fleksibel montering inde- og udefra.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator	Radial, drejestrømsmotor
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)	50 Hz: 800 m ³ /h 60 Hz: 853 m ³ /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 575/600 m ³ /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 555/565 m ³ /h 2 x 3243300: 660/685 m ³ /h
Luftydelse friblæsning (uden filtermætter)	50 Hz: 863 m ³ /h 60 Hz: 942 m ³ /h

Funktioner

Mærkedriftsspænding	380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 98 W 60 Hz: 130 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,17 A 60 Hz: 0,2 A
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 133 mm Dybde: 400 mm
Indbygningsdybde	34,6 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 258 mm Udskæring-dybde: 258 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 21 uden filtermåtte IP 54 inkl. plisseret filter
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12
Bemærk	Kapslingsklassen kan øges til IP 55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør). For at forbedre energieffektiviteten og forlænge enhedens levetid anbefales anvendelse af temperaturregulatorer eller -indikatorer.
Levetid ventilator (L10, 40 °C)	50 Hz: 63.500 h 60 Hz: 61.500 h
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Støjniveau	50 Hz: 56 dB(A) 60 Hz: 58 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	6 kg
Bruttovægt	6,02 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Funktioner

ECLASS 8.0

27180716

Produktbeskrivelse

SK TopTherm Topmonteret ventilator, 863/942 m³/h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz

Godkendelser.

Godkendelser.

CSA
IEC CB
30 - KC Korea
TÜV-dokumenteret sikkerhed
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK