

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3140.500

## Topmonterede ventilatorer

Stat: 27-02-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3140.500 - Topmonterede ventilatorer med EC-teknologi

Den nye generation af topmonterede ventilatorer med EC-teknologi: Det er nok med en montageudskæring til alle effektklasser. Luftføring med et minimum af tryktab sikrer en høj effektivitetsgrad og den innovative klemmefastgørelse muliggør den høje kapslingsklasse IP54. Via det standardintegrerede styringsinterface med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af ventilatoren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion.

## Funktioner

Best.nr.	SK 3140.500
Udgave	topmontage EC
Produktbeskrivelse	Energieffektiv og effektiv udførelse af loftsventilatorerne. Via det som standard integrerede styringsgrænseflade med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af ventilatoren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter
Ventilator	Radial, EC-motor
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)	50 Hz: 976 m <sup>3</sup> /h 60 Hz: 976 m <sup>3</sup> /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 690 m <sup>3</sup> /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 690 m <sup>3</sup> /h 2 x 3243300: 830 m <sup>3</sup> /h
Luftydelse friblæsning (uden filtermætter)	50 Hz: 1.069 m <sup>3</sup> /h 60 Hz: 1.069 m <sup>3</sup> /h
Mærkedriftsspænding	220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

# Funktioner

Nom. effekt Pel	50 Hz: 129 W 60 Hz: 129 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 1 A 60 Hz: 1 A
Dimensioner	Bredde: 400 mm Højde: 133 mm Dybde: 400 mm
Indbygningsdybde	34,6 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 258 mm Udskæring-dybde: 258 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 21 uden filtermåtte IP 54 inkl. plisseret filter
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12
Styresnitflade	Ja
Forsikring	Automatsikring/smelsesikring: 3 A
Bemærk	Kapslingsklassen kan øges til IP 55 ved anvendelse af et fiberfilter (se tilbehør). For en endnu mere effektiv drift eller til overvågning af ventilatorerne anbefales anvendelse af EC-hastighedsregulator EC
Levetid ventilator (L10, 40 °C)	50 Hz: 84.000 h 60 Hz: 84.000 h
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Støjniveau	50 Hz: 60 dB(A) 60 Hz: 60 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	5,6 kg
Bruttovægt	5,82 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

# Funktioner

---

ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK TopTherm Topmonteret ventilator, 1000 m <sup>3</sup> /h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	CSA 30 - KC Korea TÜV-dokumenteret sikkerhed UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

---