

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3145.000

Trykventilatorer til 482,6 mm (19")

Stat: 15-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3145.000 - Trykventilatorer til 482,6 mm (19")

Luftkapacitet 320 m³/h

2 HE trykventilator med op til 320 m³/h luftgennemstrømning. Den beskedne støjudvikling på 52 dB giver mulighed for anvendelse i kontormiljøer.

Funktioner

Best.nr.	SK 3145.000
Produktbeskrivelse	Trykventilatorer til direkte montering i 19"-niveauet er i forhold til andre ventilatorer i særlig grad kendetegnet ved et bredt luftbånd plus gunstige støjegenskaber til at adskille dem fra andre fans.
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet enhed Filtermåtte
Hastighed	2.245 rpm
Mærkedriftsspænding	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 37 W 60 Hz: 46 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,32 A
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Højde: 88 mm Dybde: 158 mm
Støjniveau	50 Hz: 52 dB(A) 60 Hz: 62 dB(A)
Maks. stat. trykdifference	65 - 70 Pa
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Indvendigt kredsløb ved 50 Hz	320 m ³ /h
Indvendigt kredsløb ved 60 Hz	330 m ³ /h
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,3 kg

Funktioner

Bruttovægt	2,388 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Trykventilator, 320 m ³ /h, 115 V, 50/60 Hz, BHD: 482.6x88x158 mm, 19" installation

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------