


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

**Topmonteret ventilator,
topventilation**

Stat: 31-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - Topmonteret ventilator, topventilation

Den topmonterede ventilator monteres let med 6 skruer. Ventilatorhuset er udstyret med en stor luftudløbsflade og en labyrintformet luftstyring. Installation i alle tilstrækkeligt store topflader. Luft kapacitet 360 m³/h.

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Best.nr. | SK 3148.007 |
| Udgave | uden blæsemotor |
| Produktændring | Montageudsnit er ikke kompatible. Ved videre anvendelse af tagpladen kræves adapterramme 5050.700. |
| Materiale | Stålplade, lakeret |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Tætnings- og montagematerialer Boreskabelon |
| Dimensioner | Bredde: 420 mm Højde: 65 mm Dybde: 340 mm |
| Montageudskæring | Udskæring-bredde: 345 mm Udskæring-dybde: 265 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 43 |
| Bemærk | Ved hjælp af en ekstra indbygning af filterholder med filtermåtte opnås kapslingsklasse IP 44 for topventilation 3148.007 |
| Driftstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 2,644 kg |
| Bruttovægt | 2,844 kg |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivelse | SK Topmonteret ventilator, uden blæsemotor, BHD: 420x65x340 mm |