



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.007

**Topmonteret ventilator,
topventilation**

Stat: 21-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.007 - Topmonteret ventilator, topventilation

Den topmonterede ventilator monteres let med 6 skruer. Ventilatorhuset er udstyret med en stor luftudløbsflade og en labyrintformet luftstyring. Installation i alle tilstrækkeligt store topflader. Luft kapacitet 360 m³/h.

Funktioner

Best.nr.	SK 3149.007
Udgave	Tilslutningsklar enhed med indbygget radialventilator
Produktændring	Montageudsnit er ikke kompatible. Ved videre anvendelse af tagpladen kræves adapterramme 5050.700.
Materiale	Stålplade, lakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Tætnings- og montagematerialer Boreskabelon Tilslutningskabel (3 m)
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 42 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,2 A
Dimensioner	Bredde: 420 mm Højde: 95 mm Dybde: 340 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 345 mm Udskæring-dybde: 265 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 43
Bemærk	Ved hjælp af en ekstra indbygning af filterholder med filtermåtte opnås kapslingsklasse IP 44 for topventilation 3148.007
Driftstemperatur	-10 °C...60 °C
Støjniveau	50 Hz: 53 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.

