


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3149.440

**TopTherm topmonterede
ventilatorer**

Stat: 11-03-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3149.440 - TopTherm topmonterede ventilatorer Til TS 8

Topmonterede ventilatorer til TS passer præcist til udsparingerne til TopTherm tagmonterede køleenheder. Montagen kan også udføres på alle øvre flader, der er tilstrækkeligt store. Ved efterfølgende artikler i produktfamilien VX IT er monteringsudsparingerne ikke compatible. Ved videre anvendelse af tagpladen i VX IT er adapterramme 5050.701 nødvendig.

Funktioner

Best.nr.	SK 3149.440
Produktbeskrivelse	De aktive topmonterede ventilatorer passer nøjagtigt til udskæringerne i de topmonterede TopTherm-køleenheder med lav eller middelhøj effekt.
Produktændring	Montageudsnit er ikke compatible. Ved videre anvendelse af tagpladen kræves adapterramme 5050.701.
Materiale	Stålplade, lakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilslutningsklar enhed med indbygget radialventilator Tætnings- og montagematerialer
Mærkedriftsspænding	400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 95 W 60 Hz: 140 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,35 A 60 Hz: 0,35 A
Dimensioner	Bredde: 550 mm Højde: 125 mm Dybde: 370 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 475 mm Udskæring-dybde: 260 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 43
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C

Funktioner

Støjniveau	50 Hz: 68 dB(A) 60 Hz: 69 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	8,664 kg
Bruttovægt	9,12 kg
Toldtarifnummer	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK TopTherm Topmonteret ventilator, 400 m ³ /h, 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 550x125x370 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------