


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3149.820**

**TopTherm topmonterede  
ventilatorer**

Stat: 12-03-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3149.820 - TopTherm topmonterede ventilatorer Til TS 8

Topmonterede ventilatorer til TS passer præcist til udsparingerne til TopTherm tagmonterede køleenheder. Montagen kan også udføres på alle øvre flader, der er tilstrækkeligt store. Ved efterfølgende artikler i produktfamilien VX IT er monteringsudsparingerne ikke compatible. Ved videre anvendelse af tagpladen i VX IT er adapterramme 5050.701 nødvendig.

## Funktioner

|                                    |                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.                           | SK 3149.820                                                                                                                                   |
| Produktbeskrivelse                 | De aktive topmonterede ventilatorer passer nøjagtigt til udskæringerne i de topmonterede TopTherm-køleenheder med lav eller middelhøj effekt. |
| Produktændring                     | Montageudsnit er ikke compatible. Ved videre anvendelse af tagpladen kræves adapterramme 5050.701.                                            |
| Materiale                          | Stålplade, lakeret                                                                                                                            |
| Farve                              | RAL 7035                                                                                                                                      |
| Leveringsomfang                    | Tilslutningsklar enhed med indbygget radialventilator<br>Tætnings- og montagematerialer                                                       |
| Mærkedriftsspænding                | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                        |
| Nom. effekt Pel                    | 50 Hz: 170 W<br>60 Hz: 225 W                                                                                                                  |
| Mærkestrøm maks.                   | 50 Hz: 0,75 A<br>60 Hz: 1,1 A                                                                                                                 |
| Dimensioner                        | Bredde: 550 mm<br>Højde: 125 mm<br>Dybde: 370 mm                                                                                              |
| Montageudskæring                   | Udskæring-bredde: 475 mm<br>Udskæring-dybde: 260 mm                                                                                           |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 43                                                                                                                                         |
| Driftstemperatur                   | -10 °C...55 °C                                                                                                                                |

# Funktioner

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støjniveau         | 50 Hz: 69 dB(A)<br>60 Hz: 70 dB(A)                                                                  |
| Pakkestørrelse     | 1 stk.                                                                                              |
| Nettovægt          | 9,87 kg                                                                                             |
| Bruttovægt         | 10,389 kg                                                                                           |
| Toldtarifnummer    | 84145915                                                                                            |
| ECLASS 8.0         | 27180716                                                                                            |
| Produktbeskrivelse | SK TopTherm Topmonteret ventilator, 800 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 550x125x370 mm |

## Godkendelser.

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
|---------------|----------------------------|