

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.620

Topmonterede ventilatorer

Stat: 18-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.620 - Topmonterede ventilatorer til VX, VX IT

Topmonterede ventilatorer til kontormiljøer med meget lav støj udvikling (40 dB) og høj volumenstrøm (fritblæsende 1500 m³/h).



Funktioner

Best.nr.	SK 3164.620
Fordele	Enkel montage, udførelse af montageudskæringer er helt elimineret ved udførelsen med topplade Tilslutningsklart fortrådet
Materiale	Stålplade, lakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Topmonterede ventilatorer Inkl. montagematerialer
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,3 A 60 Hz: 0,35 A
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 240 mm Dybde: 800 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	Indvendigt kredsløb IP 54
Bemærk	Reduktion af den angivne luftydelse til 800 m ³ /h ved 40 Pa modtryk ved anvendelse af to ventilerede sokkelpaneler
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	28,5 kg
Bruttovægt	30 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Topmonteret ventilator, til TS og TS IT til kontormiljøer, 1500 m3/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 800x240x800 mm

Godkendelser.

Certifikater.	EAC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK