

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3165.830 Vandret ventilation

Stat: 12-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3165.830 - Vandret ventilation

Til montage på lågeramme på serverrack (front- eller baglåde) og til understøttelse af IT-udstyrets vandrette luftføring.

Funktioner

Best.nr.	SK 3165.830
Produktbeskrivelse	Til eftermontering på eksisterende DK-TS applikationer. Specifikt til indbygning i udelte, perforerede stålpladelåger. Den stigende pakningstæthed af komponenter i server- og netværksskabe gør en aktiv, direkte kabinetventilation uundværlig. Vandret ventilation, som monteres på bag- eller frontlågens ramme, understøtter serverens horisontale luftstyring og giver på denne måde mulighed for en hurtigere varmereduktion fra aktive komponenter.
Fordele	Ved udvidelse med to ventilatorudvidelsessæt kan luftkapaciteten øges til 1200 m ³ /h. Luftretningen ændres let ved at vende ventilatoren. Mulighed for kaskadekobling af flere tværbjælker. Enkel montage på lågeramme. Tilslutningsklart fortrådet
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	2 ventilatorer Tilslutningskabel (2,5 m) Inkl. montagematerialer
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 70 W 60 Hz: 70 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,38 A 60 Hz: 0,36 A
Dimensioner	Bredde: 693 mm Højde: 606 mm Dybde: 64,5 mm
Bemærk	Kun til montage på lågeramme!
Støjniveau	55 dB(A)

Funktioner

Passer til	Bokstype: Serverskabe TS 8 DK-TS Bredde: 800 mm
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	11,523 kg
Bruttovægt	12,129 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Dørmonteret ventilator, BHD: 693x606x64,5 mm, 230 V, 1~, 50/60 Hz, til B: 800 mm, til DK-TS applikationer