

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.105 Fiberfilterm tte

Stat: 03-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3171.105 - Fiberfiltermåtte

Udskiftningsfiltermætter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

Funktioner

Best.nr.	SK 3171.105
Udgave	til filterventilatorer
Produktbeskrivelse	Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvlufside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
Materiale	Kunstfiber
Bemærk	Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
Passer til best.nr.	3239....
Dimensioner	Bredde: 173 mm Højde: 173 mm Dybde: 17 mm
Filterklasse	iht. DIN EN 779 : G3 Iht. DIN EN ISO 16890 : ISO Coarse 50 %
Pakkestørrelse	50 stk.
Nettovægt	0,65 kg
Bruttovægt	0,76 kg
Toldtarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivelse	SK Filtermåtte, til filterventilatorer SK 3239, i beholder, BHD: 173x173x17 mm, Filterklasse: G3

Godkendelser.

Godkendelser.

UR + C-UR (recognized)