

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3172.100 Fiberfiltermåtte

Stat: 28-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3172.100 - Fiberfiltermåtte

Udskiftningsfiltermætter til toppladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

## Funktioner

Best.nr.	SK 3172.100
Udgave	til filterventilatorer
Produktbeskrivelse	Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvlufside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
Materiale	Kunstfiber
Bemærk	Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
Passer til best.nr.	3240.... 3241....
Dimensioner	Bredde: 221 mm Højde: 221 mm Dybde: 17 mm
Filterklasse	iht. DIN EN 779 : G3 Iht. DIN EN ISO 16890 : ISO Coarse 50 %
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,095 kg
Bruttovægt	0,1 kg
Toldtarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

SK Filtermåtte, til filterventilatorer SK 3240/3241, BHD: 221x221x17 mm, Filterklasse: G3

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

CSA  
UR + C-UR (recognized)