


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3173.100 Fiberfiltermåtte

Stat: 07-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3173.100 - Fiberfiltermåtte

Udskiftningsfiltermætter til topladeventilatorer, filterventilatorer eller Thermoelectric Cooler til effektiv beskyttelse af tavlekomponenter mod snavs, støv og vand.

Funktioner

Best.nr.	SK 3173.100
Udgave	til filterventilatorer
Produktbeskrivelse	Af fiberstof med progressiv opbygning. Temperaturbestandig op til 100 °C, selvslukkende i klasse F1 efter DIN 53 438. Støvlufside: åben struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålidelig filtrering af næsten enhver støvtype fra en kornstørrelse på 10 µm.
Materiale	Kunstfiber
Bemærk	Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
Passer til best.nr.	3243.... 3244.... 3245....
Dimensioner	Bredde: 289 mm Højde: 289 mm Dybde: 17 mm
Filterklasse	iht. DIN EN 779 : G3 Iht. DIN EN ISO 16890 : ISO Coarse 50 %
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,1 kg
Bruttovægt	0,12 kg
Toldtarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Funktioner

Produktbeskrivelse

SK Filtermåtte, til filterventilatorer SK 3243/3244/3245, BHD:
289x289x17 mm, Filterklasse: G3

Godkendelser.

Godkendelser.

UR + C-UR (recognized)