



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3182.125 Foldefilter

Stat: 09-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3182.125 - Foldefilter til filter- og toppladeventilator, køleenheder og chillere

Den avancerede foldefilterteknologi muliggør en betydelig forøgelse af volumenflowet sammenlignet med konventionelle fiberfiltre og dermed en forøgelse af komponentens ydeevne og en reduktion i energiforbruget. Derudover sikrer bedre filteregenskaber mindre støv i skabet eller enheden, og serviceomkostningerne kan reduceres markant takket være den længere levetid.



Funktioner

Best.nr.	SK 3182.125
Udgave	til filterventilator/udgangsfilter
Materiale	Foldefilter: Basis polyester, smelteblæst polycarbonat Absorberingsmåtte: 100 % polyester
Farve	Hvid
Bemærk	Effektdata, kapslingsklasse og certifikater for komponenter fås kun i forbindelse med originale filtermåtter fra Rittal.
Passer til best.nr.	3240.3xx 3240.7xx 3240.900 3241.7xx 3241.900
Dimensioner	Bredde: 212,5 mm Højde: 212,5 mm Dybde: 21 mm
Dimensioner absorberingsmåtte	Bredde: 221 mm Højde: 221 mm

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55 ved montage i filterventilator/udgangsfilter
Bemærkning vedr. produktnr.	Ikke egnet til anvendelse i EMC-filterventilatorer.
Pakkestørrelse	5 stk.
Nettovægt	0,35 kg
Bruttovægt	0,38 kg
Toldtarifnummer	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivelse	SK foldefilter IP 55, til filterventilator/udgangsfilter 3240./3241.xxx, BHD: 212,5x212,5x21 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	CSA UR + C-UR (recognized)
---------------	-------------------------------