

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3201.900 Kobling G $\frac{3}{8}$ "

Stat: 02-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.900 - Kobling G 3/8"

Med en G 3/8" indv. gevind-adapter kan der etableres en fast rørføring på luft-/vandvarmeveksleren til både frem- og returløbet.

## Funktioner

Best.nr.	SK 3201.900
Produktbeskrivelse	Med en G 3/8" indv. gevind-adapter kan der etableres en fast rørføring på luft-/vandvarmeveksleren til både frem- og returløbet.
Materiale	Messing
Ventiludførelse	G3/8" indvendigt gevind
Passer til best.nr.	3209.... 3210.... 3363.... 3364.... 3373.... 3374.... 3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_R ANGE	1 - 10 bar
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	0,13 kg
Bruttovægt	0,131 kg
Toldtarifnummer	83015000
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	SK Kobling, til luft/vand varmevekslere SK 3209-3375, G 3/8" indvendig gevind-adapter, "Trykindstillingsområde: 1-10 bar