Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.900

Kobling G ⅜"

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

SK 3201.900 - Kobling G ⅜"

Med en G ⅜" indv. gevind-adapter kan der etableres en fast rørføring på luft-/vandvarmeveksleren til både frem- og returløbet.

Funktioner

Best.nr.	SK 3201.900
Produktbeskrivelse	Med en G ⅜" indv. gevind-adapter kan der etableres en fast rørføring på luft-/vandvarmeveksleren til både frem- og returløbet.
Materiale	Messing
Ventiludførelse	G⅜" indvendigt gevind
Passer til best.nr.	3209.... 3210.... 3363.... 3364.... 3373.... 3374.... 3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE	1 - 10 bar
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	0,13 kg
Bruttovægt	0,131 kg
Toldtarifnummer	83015000
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	SK Kobling, til luft/vand varmevekslere SK 3209-3375, G 3/8" indvendig gevind-adapter, "Trykindstillingsområde: 1-10 bar

© Rittal 2026