

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3212.024

Luft-vandvarmevekslere

Stat: 02-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3212.024 - Luft-vandvarmevekslere vertikalmontering

Effektklasser 375 - 5.000 W. Til anvendelse i barske miljøer. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.

Funktioner

Best.nr.	SK 3212.024
Udgave	Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivelse	Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilslutningsklart fortrådet Boreskabelon Tætnings- og montagematerialer
Samlet køleeffekt	L 35 W 10 ved 200 l/h: 0,3 kW
Mærkedriftsspænding	24 V (DC)
Mærkestrøm maks.	DC: 1,2 A
Tilladt driftstryk (p maks.)	1 - 10 bar
Indkoblingstid	100 %
Kølemedium	Vand (specifikation, se internet)
Vandfremløbstemperatur	1 °C...30 °C
Vandtilslutninger	3/8" slangetylle
Driftstemperatur	1 °C...70 °C
Bemærk	Integreret kontraventil ved udførelser med e-Comfortcontroller
Dimensioner	Bredde: 150 mm Højde: 300 mm Dybde: 85 mm
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 4 A
Indstillingsområde	20 °C...55 °C

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,038 kg
Bruttovægt	3,238 kg
Toldtarifnummer	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivelse	SK Luft/vand varmeveksler, Vægmonteret, 0.3 kW, 24 V (DC), BHD: 150x300x85 mm

Godkendelser.

Forklaringer. Overensstemmelseserklæring