


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.450

Hastighedsregulatorer EC

Stat: 08-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.450 - Hastighedsregulatorer EC Sensor til hastighedsregulering

NTC-sensor til temperaturafhængig hastighedsregulering af EC-ventilatorer for støjreduktion og energibesparelse.

Funktioner

Best.nr.	SK 3235.450
Produktbeskrivelse	NTC-sensor for temperaturafhængig hastighedsregulering af EC-ventilatorer for støjreduktion og energibesparelse. Styringen og spændingsforsyningen sker via en EC-filterventilator.
Tekniske data	Reguleringskarakteristik: fast lagret nom. værdi på 35 °C med lineært reguleringsområde mellem +35 °C (maks. hastighed 100 %) og +20 °C (min. hastighed 10%)
Leveringsomfang	Ekstern sensorføler med tilslutningskabel (længde 3 m)
Pakkestørrelse	1 stk.
Hastighed	100 %
Passer til best.nr.	3240.500/.900 3241.500/.900 3243.500/.900 3244.500/.900 3245.xxx 3140.500 3140.510 3245.8x0
Driftstemperatur	-25 °C...80 °C
Mærkedriftsspænding	10 V - 12 V (DC)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 40
Nettovægt	0,2 kg
Bruttovægt	0,202 kg
Toldtarifnummer	85423190

Funktioner

ETIM 9	EC000256
--------	----------

ETIM 8	EC000256
--------	----------

ECLASS 8.0	27142320
------------	----------

Produktbeskrivelse	SK Hastighedsregulator, til filterventilatorer, SK 3240/3241/3243/3244.500, 3245, 10-12 V (DC)
--------------------	---

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---