


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.080 Vandstrålekappe

Stat: 01-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.080 - Vandstrålekappe til forøgelse af kapslingsklassen

Især i levnedsmiddelindustrien beskytter vandstrålekappen mod indtrængning af fugt. Kapslingsklassen IP 56 opnås i forbindelse med standardfilteret.

Funktioner

Best.nr.	SK 3237.080
Produktbeskrivelse	Til filterventilatorer og udgangsfiltre. Enkel rengøring takket være udvendig, levnedsmiddelgodkendt silikonepakning.
Materiale	Rustfrit stål AISI304 - 1.4301 (V2A) Silikone
Passer til best.nr.	3237....
Dimensioner	Bredde: 150 mm Højde: 230 mm Dybde: 40 mm
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 56 ved montage via filterventilator/udgangsfiltre med filtermåtte
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,998 kg
Bruttovægt	1,034 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeskrivelse	SK Vandstrålekappe, til filterventilatorer, og udgangsfiltre SK 3237, BHD: 150x230x40 mm, Rustfrit stål, silikone

Godkendelser.

Godkendelser.

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)