


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.208 Udgangsfiltre

Stat: 11-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.208 - Udgangsfiltre Standard

Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfiltre.



Funktioner

Best.nr.	SK 3237.208
Produktbeskrivelse	Til ventilation ved hjælp af konvektion kan der i den nedre og øvre del af skabet altid indsættes et udgangsfiltre.
Materiale	ABS
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Udgangsfiltre Fiberfiltermåtte
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 92 mm Udskæringshøjde: 92 mm
Passer til best.nr.	SK 3237.1xx
Dimensioner	Bredde: 116,5 mm Højde: 116,5 mm Dybde: 16 mm
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter Type 3 Type 3R med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,13 kg

Funktioner

Bruttovægt	0,14 kg
Toldtarifnummer	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivelse	SK outlet filter, standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK