

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.708 Blue e+ filterventilator

Stat: 08-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.708 - Blue e+ filterventilator

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 1160 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.



Funktioner

Best.nr.	SK 3237.708
Udgave	vertikalmontage
Produktbeskrivelse	Filterventilatorer med diagonalventilorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.
Fordele	Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Diagonal ventilorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet Værktøjsfri montage
Materiale	Plast
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
Ventilator	Aksial, induktionsmotor
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)	50 Hz: 20 m ³ /h 60 Hz: 25 m ³ /h

Funktioner

Luftkapacitet med tilhørende udgangsfiler inkl. fiberfilter	50 Hz: 15 m ³ /h 60 Hz: 18 m ³ /h
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel	50 Hz: 13 W 60 Hz: 11,1 W
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,1 A 60 Hz: 0,09 A
Dimensioner	Bredde: 116,5 mm Højde: 116,5 mm Dybde: 64,5 mm
Indbygningsdybde	46 mm
Montageudskæring	Udskæring-bredde: 92 mm Udskæringshøjde: 92 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fiberfilter IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA	Type 12 med fiberfilter Type 3, 3R med fiberfilter og vandstrålekappe
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Bemærk	Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme
Driftstemperatur	-15 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-30 °C...70 °C
Støjniveau	50 Hz: 42 dB(A) 60 Hz: 47 dB(A)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,45 kg
Bruttovægt	0,468 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Funktioner

ECLASS 8.0	27180716
------------	----------

Produktbeskrivelse	SK Blue e+ filterventilator, 20/25 m ³ /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 9005
--------------------	---

Godkendelser.

Godkendelser.	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	--

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------