


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.718 Blue e+ filterventilator

Stat: 26-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.718 - Blue e+ filterventilator

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 1160 m³/h, kapslingsklasse som standard IP 54.



Funktioner

| | |
|--|---|
| Best.nr. | SK 3237.718 |
| Udgave | vertikalmontage |
| Produktbeskrivelse | Filterventilatorer med diagonalventilorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet. |
| Fordele | Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge Diagonal ventilorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet Værktøjsfri montage |
| Materiale | Plast |
| Farve | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte |
| Ventilator | Aksial, induktionsmotor |
| Luftydelse friblæsning (med fiberfilter) | 50 Hz: 20 m ³ /h 60 Hz: 25 m ³ /h |

Funktioner

| | |
|---|---|
| Luftkapacitet med tilhørende udgangsfiler inkl. fiberfilter | 50 Hz: 15 m ³ /h 60 Hz: 18 m ³ /h |
| Mærkedriftsspænding | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nom. effekt Pel | 50 Hz: 12 W 60 Hz: 10 W |
| Mærkestrøm maks. | 50 Hz: 0,14 A 60 Hz: 0,13 A |
| Dimensioner | Bredde: 116,5 mm Højde: 116,5 mm Dybde: 64,5 mm |
| Indbygningsdybde | 46 mm |
| Montageudskæring | Udskæring-bredde: 92 mm Udskæringshøjde: 92 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 54 med fiberfilter IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe |
| Kapslingsklasse NEMA | Type 12 med fiberfilter Type 3, 3R med fiberfilter og vandstrålekappe |
| Forsikring | Automatsikring/smeltesikring: 2 A |
| Bemærk | Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme |
| Driftstemperatur | -15 °C...55 °C |
| Opbevaringstemperatur | -30 °C...70 °C |
| Støjniveau | 50 Hz: 42 dB(A) 60 Hz: 47 dB(A) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 0,4 kg |
| Bruttovægt | 0,41 kg |
| Toldtarifnummer | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |

Funktioner

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
|------------|----------|

| | |
|--------------------|---|
| Produktbeskrivelse | SK Blue e+ filterventilator, 20/25 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 9005 |
|--------------------|---|

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|---------------|--|

| | |
|---------------|----------------------------|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
|---------------|----------------------------|