

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.708 Blue e+ filterventilator

Stat: 11-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.708 - Blue e+ filterventilator

Komplet ventilatorenhed til værktøjsfri montage i flader. Luftkapacitet fra 20 - 1160 m<sup>3</sup>/h, kapslingsklasse som standard IP 54.



## Funktioner

|  |  |
|--|--|
| Best.nr.                                 | SK 3238.708  |
| Udgave                                   | vertikalmontage  |
| Produktbeskrivelse                       | Filterventilatorer med diagonalventilorteknologi er mere trykstabile og yder et mere konstant lufttryk. Den diagonale udstrømningsretning sikrer en jævn afkøling af skabet.   |
| Fordele                                  | Højeste luftydelse takket være fabriksmonterede foldefiltre<br>Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret<br>Hurtigere montage på skabet takket være optimerede låsekroge<br>Diagonal ventilorteknologi sikrer mere jævn og konstant ventilation af tavlen takket være større trykstabilitet<br>Værktøjsfri montage |
| Materiale                                | Plast  |
| Farve                                    | RAL 9005   |
| Leveringsomfang                          | Komplet indbygningsklar enhed, inkl. foldefilter   |
| Ventilator                               | Aksial, induktionsmotor  |
| Luftydelse friblæsning (med foldefilter) | 50 Hz: 63 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz: 72 m <sup>3</sup> /h   |

# Funktioner

|   |   |
|---|---|
| Luftkapacitet med tilhørende udgangsfiler inkl. foldefilter | 50 Hz: 49 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz: 55 m <sup>3</sup> /h  |
| Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)                    | 50 Hz: 53 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz: 64 m <sup>3</sup> /h  |
| Luftkapacitet med tilhørende udgangsfiler inkl. fiberfilter | 50 Hz: 40 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz: 46 m <sup>3</sup> /h  |
| Mærkedriftsspænding   | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Nom. effekt Pel   | 50 Hz: 14,7 W<br>60 Hz: 16,5 W  |
| Mærkestrøm maks.  | 50 Hz: 0,1 A<br>60 Hz: 0,12 A   |
| Dimensioner   | Bredde: 148,5 mm<br>Højde: 148,5 mm<br>Dybde: 82,5 mm   |
| Indbygningsdybde  | 64 mm   |
| Montageudskæring  | Udskæring-bredde: 124 mm<br>Udskæringshøjde: 124 mm   |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529                          | IP 54 med fiberfilter/foldefilter<br>IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte<br>IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe                             |
| Kapslingsklasse NEMA  | Type 12 med fiberfilter/foldefilter<br>Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe   |
| Forsikring  | Automatsikring/smelsesikring: 2 A   |
| Bemærk  | Ved filterventilator 3237.XXX sker den elektriske tilslutning via 2 enkeltledere (længde ca. 300 mm) på enheden, ved alle andre filterventilatorer via fjederklemme |
| Driftstemperatur  | -15 °C...55 °C  |
| Opbevaringstemperatur                                       | -30 °C...70 °C  |
| Støjniveau  | 50 Hz: 52 dB(A)<br>60 Hz: 54 dB(A)  |
| Pakkestørrelse  | 1 stk.  |
| Nettovægt   | 0,74 kg   |

# Funktioner

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bruttovægt         | 0,9 kg  |
| Toldtarifnummer    | 84145915  |
| ETIM 9             | EC000320  |
| ETIM 8             | EC000320  |
| ECLASS 8.0         | 27180716  |
| Produktbeskrivelse | SK Blue e+ filterventilator, 63/72 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 9005 |

# Godkendelser.

---

|               |  |
|---------------|--|
| Godkendelser. | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring   |